

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario se zásuvkovým kontejnerem 24G, dvířka, výška 950 mm, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1500/T3mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922794 1500/T3
GTIN	4062406085476
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení.

Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100

Výška dvířek mm: 525

Počet výškově nastavitelných polic: 1

Rozsah dodávky:

1 × podstavec, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami a dvířky, pracovní deska.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Počet zásuvek	3
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Výška zásuvkové skříňky	900 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	800 mm
Výška	950 mm
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Řada	vario
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná šířka zásuvky v G	20
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	800 kg
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Hmotnost	129 kg
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Skříň 24G s dvířky s pravým dorazem / zásuvkami Výška / počet zásuvek 900/3	927610 900/3
Stolové podnože Výška 900 mm	927000 900
Rohový plech Typ 1	927122 1
Tloušťka pracovní desky 50 mmz bukového Multiplexu Délka desky 1500 mm	926081 1500