

3M**Brusný pás Cubitron™II 947A, 40×815 mm, Zrnitost: 60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558442 60
GTIN	4054596019546
Třída artiklu	53S

Popis**Provedení:**

Brusný pás Cubitron™ II 947A s přesně tvarovaným keramickým zrnem a oxidem hlinitým na lehkém tkaninovém podkladu X. Pružný brusný pás pro náročné broušení na **ručně vedených strojích** a **strojích s dlouhým pásem**. Chladný brus díky pomocnému brusnému prostředku. Tkanina X (pružná) pro **ručně vedené stroje** a stroje s dlouhým pásem.

Použití:

Pro obrábění všech ocelí, velmi vhodné pro nesnadno obrobitelné materiály, jako jsou **ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom, titan, hliník**.

Upozornění:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na požádání. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526 a další.

Technický popis

Zrnitost	60
Řada	Cubitron™II 947A

Zkratka brusiva	Keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka brusného pásu	40 mm
Délka brusného pásu	815 mm
Atribut názvu produktu	40×815 mm
Druh produktu	Brusný pás

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný	35-40 m/s	
Ocel < 900 N/mm	vhodný	32-38 m/s	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	20-25 m/s	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	32-38 m/s	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	25-30 m/s	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	20-25 m/s	H
INOX	vhodný	18-30 m/s	
Ti	omezené použití	10-20 m/s	
GG(G)	vhodný	30-45 m/s	K
CuZn	vhodný	35-45 m/s	N
Uni	vhodný		
suché	vhodný		