

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario se 2 zásuvkovými kontejnery 24G, výška 850 mm, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 2000/6+6mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922804 2000/6+6
GTIN	4062406085568
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Výška čela zásuvky (vlevo) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Rozsah dodávky:

2 × kontejner se zásuvkami, pracovní deska.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Výška	850 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	700 mm
Řada	vario

Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Počet zásuvek	12
Užitná šířka zásuvky v G	20
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	1000 kg
Pracovní deska délka	2000 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Hmotnost	212 kg
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 50 mm	927800 50
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100

Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm	927800 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Tloušťka pracovní desky 50 mmz bukového Multiplexu Délka desky 2000 mm	926081 2000
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 800/6	927600 800/6