

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario se 2 zásuvkovými kontejnery 24G, výška 850 mm, deska Eluplan tmavá, 20×20G, Délka desky: 2000/6+2Tmm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 922807 2000/6+2T |
| GTIN | 4062406085612 |
| Třída artiklu | 9GG |

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vlevo) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 75

Výška dvířek (vpravo) mm: 525

Počet výškově nastavitelných polic (vpravo): 1

Rozsah dodávky:

2 × kontejner se zásuvkami, pracovní deska.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

| | |
|---------------------------|--------|
| Počet zásuvek | 8 |
| Hloubka zásuvkové skříňky | 650 mm |

| | |
|--|--|
| Pracovní deska hloubka | 750 mm |
| Užitná šířka zásuvky v G | 20 |
| Užitná šířka zásuvek | 500 mm |
| Pracovní deska tloušťka | 50 mm |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 1000 kg |
| Užitná plocha zásuvek v G | 20×20 |
| Výška | 850 mm |
| Užitná hloubka zásuvek v G | 20 |
| Užitná výška zásuvkové skříňky | 700 mm |
| Hmotnost | 178 kg |
| Užitná hloubka zásuvek | 500 mm |
| Řada | vario |
| Šířka zásuvkové skříňky | 600 mm |
| Pracovní deska délka | 2000 mm |
| Úhel otevření dveří | 180 stupeň |
| Tloušťka materiálu | 1 mm |
| Výška pracovního stolu | 850 mm |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg |
| Tloušťka desky | 50 mm |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % |
| Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu | 20×20G |
| Druh produktu | Pracovní stůl |

Příslušenství

| | |
|---|--------------|
| Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm | 927800 150 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm | 927800 75 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm | 927800 200 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm | 927800 125 |
| Krytka zámku pro GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm | 927800 100 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 50 mm | 927800 50 |
| Skříň 24G s dvířky s pravým dorazem / zásuvkami Výška / počet zásuvek 800/2 | 927610 800/2 |
| Pracovní deska tmavě šedým plastovým povlakem (Eluplan) Délka desky 2000 mm | 926241 2000 |
| Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 800/6 | 927600 800/6 |