

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario se 2 zásuvkovými kontejnery 24G, výška 950 mm, bambusová deska, 20×20G, Délka desky: 2000/7+2Tmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922811 2000/7+2T
GTIN	4062406085667
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. <font>Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. </font> **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky (vlevo) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 75

Výška dvířek (vpravo) mm: 625

Počet výškově nastavitelných polic (vpravo): 1

**Rozsah dodávky:**

2 × kontejner se zásuvkami, pracovní deska.

**Lakování:**

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Výška	950 mm
-------	--------

Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	800 mm
Pracovní deska délka	2000 mm
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Řada	vario
Počet zásuvek	9
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	1000 kg
Hmotnost	192 kg
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

## Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm	927800 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Tloušťka pracovní desky 50 mmz křížem klíženého bambusu Délka desky 2000 mm	926001 2000
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 900/7	927600 900/7
Skříň 24G s dvířky s pravým dorazem / zásuvkami Výška / počet zásuvek 900/2	927610 900/2