

Garant**Upichovací destička neutrální, HB7035, Šířka zápichu w: 1,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273100 1,5
GTIN	4062406085360
Třída artiklu	21J

Popis**Použití:**

Pro břitové destičky č. 275000 – 275006.

Technický popis

Řezný materiál	TK
Šířka zápichu w	1,5 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,04 mm/ot,
Povlak	TiCN
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7035
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	50 m/min	P
GG(G)	omezené použití	80 m/min	K
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		