

**Garant****Upichovací destička neutrální, HB7035, Šířka zápichu w: 8,0mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273190 8,0
GTIN	4062406085384
Třída artiklu	21H

**Popis****Provedení:**

S ochrannou fazetou. Pro zvýšený obráběcí výkon, oceli s vyšší pevností a přerušované řezy (posuv zvýšit o 10 %).

**Použití:**

Pro břitové destičky č. 275000 – 275006.

**Technický popis**

Šířka zápichu w	8 mm
Řezný materiál	TK
Povlak	TiCN
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7035
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička  
pro soustružení zápichů**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	50 m/min	P
GG(G)	omezené použití	80 m/min	K
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokré max.	vhodný		