



Variabilní svěrka se speciální přítlačnou hlavicí a 2 kolíkovými rukojetmi, Rozsah upnutí: 1000mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	861750 1000
GTIN	4008158036366
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Variabilní šroubová svěrka – nová flexibilita při velkých rozsazích upnutí do 2 m! Lišta z tažené tvarované oceli, pozinkovaná. Na obou stranách s koncovou pojistkou, kterou je možné uvolnit bez nástroje. Vodicí lišta z oceli k zušlechtění, zápusťkově kovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem s trapézovým závitem a pohyblivou (až 35°) speciální přítlačnou hlavicí, odolné proti opotřebení. Vřeteno zušlechtěné a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.

Použití:

Mnohostranné možnosti použití u dřeva a kovu díky stavebnicovému principu. Kluzné třmeny mohou být nahrazeny také jinými nebo doplněny o další. Přesuvná bez náradí z upínání na rozpínání. Svěrku lze také prostrčit otvorem v obrobku. Středové umístění na obrobku brání převrácení. Pohyblivá speciální přítlačná hlavice umožňuje upínání šikmých obrobků do 35°.

Maximální upínací tlak do cca 6500 N.

Upozornění:

Náhradní smýkadlo viz seznam náhradních dílů č. 861756 (kolíková rukojeť), 861757 (dřevěná rukojeť) nebo 861758 (páková rukojeť).

Technický popis

Vyložení	120 mm
Rozsah upnutí	1000 mm
Hmotnost	4,78 kg
Průřez vodicí lišty	27×13 mm
Druh produktu	Svěrka

Příslušenství

Kluzný třmen s dřevěnou rukojetí	861757
Kluzný třmen s kolíkovou rukojetí	861756
Kluzný třmen s pákovou rukojetí	861758