

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario se 2 zásuvkovými kontejnery 24G, výška 950 mm, deska Eluplan tmavá, 20×20G, Délka desky: 2000/7+2Tmm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922817 2000/7+2T
GTIN	4062406085742
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vlevo) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 75

Výška dvířek (vpravo) mm: 625

Počet výškově nastavitelných polic (vpravo): 1

Rozsah dodávky:

2 × kontejner se zásuvkami, pracovní deska.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
-------------------------	--------

Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	1000 kg
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Hmotnost	192 kg
Řada	vario
Počet zásuvek	9
Pracovní deska délka	2000 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Výška	950 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	800 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm	927800 200
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Pracovní deska tmavě šedým plastovým povlakem (Eluplan) Délka desky 2000 mm	926241 2000
Skříň 24G s dvířky s pravým dorazem / zásuvkami Výška / počet zásuvek 900/2	927610 900/2
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 900/7	927600 900/7