

Garant**Upichovací destička neutrální, HB9140, Šířka zápichu w: 1,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273292 1,5
GTIN	4062406085810
Třída artiklu	21H

Popis**Použití:**

Pro upínací hroty č. 273551 – 273558.

Technický popis

Šířka zápichu w	1,5 mm
Řezný materiál	TK
Povlak	TiAlN ²
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,04 mm/ot,
Rohový rádius	0,15 mm
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB9140
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička
pro soustružení zápichů**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	130 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	90 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	100 m/min	M
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		