


**Garant****Upichovací destička neutrální, HB9140, Šířka zápichu w: 8,0mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273294 8,0
GTIN	4062406085834
Třída artiklu	21H

**Popis****Provedení:**

S ochrannou fazetou. Pro zvýšený obráběcí výkon, oceli s vyšší pevností a přerušované řezy (posuv zvýšit o 10 %).

**Použití:**

Pro upínací hroty č. 273551 – 273558.

**Technický popis**

Šířka zápichu w	8 mm
Řezný materiál	TK
Povlak	TiAlN <sup>2</sup>
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB9140
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička  
pro soustružení zápichů**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	130 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	90 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100 m/min	M
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		