


Garant**Upichovací destička neutrální, HB9140, Šířka zápichu w: 6,0mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273294 6,0
GTIN	4062406085827
Třída artiklu	21H

Popis**Provedení:**

S ochrannou fazetou. Pro zvýšený obráběcí výkon, oceli s vyšší pevností a přerušované řezy (posuv zvýšit o 10 %).

Použití:

Pro upínací hroty č. 273551 – 273558.

Technický popis

Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,17 mm/ot,
Rohový rádius	0,3 mm
Šířka zápichu w	6 mm
Řezný materiál	TK
Povlak	TiAlN ²
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB9140
Počet výměn/řezání	1

Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	130 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	90 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	100 m/min	M
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		