


Garant**Upichovací destička neutrální, HU9215, Šířka zápichu w: 8,0mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273296 8,0
GTIN	4062406085858
Třída artiklu	21H

Popis**Použití:**

Pro upínací hroty č. 273551 – 273558.

Technický popis

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,19 mm/ot,
Povlak	bez povlaku
Šířka zápichu w	8 mm
Hlavní způsob použití	K
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HU9215
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička
pro soustružení zápichů**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	110 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	80 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	70 m/min	P
GG(G)	vhodný	100 m/min	K
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		