


Garant**Upichovací destička neutrální, HU9310, Šířka zápichu w: 6,0mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273298 6,0
GTIN	4062406085865
Třída artiklu	21H

Popis**Použití:**

Pro upínací hroty č. 273551 – 273558.

Technický popis

Řezný materiál	TK
Šířka zápichu w	6 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,17 mm/ot,
Povlak	bez povlaku
Rohový rádius	0,3 mm
Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HU9310
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička
pro soustružení zápichů**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	380 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	360 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	280 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		