

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario se 2 kontejnery, sklopný a výškově nastavitelný stojan, výška 950 mm, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1500/6+1Tmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	922834 1500/6+1T
GTIN	4062406085933
Třída artiklu	9GG

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Skříňka se sklopným a výškově nastavitelným stojanem GARANT č. 967568, vel. 120, včetně svěráku č. 967100, vel. 120. Šířka skříňky pro svěrák 16G, včetně zásuvky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Skříňka se svěrákem: dvířka uzamykatelná pomocí cylindrického zámku. Zásuvka není zamykatelná.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vlevo) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 150

Výška dvířek (vpravo) mm: 675

Rozsah dodávky:

1 × skříňka se zásuvkami, 1 × skříňka včetně sklopného a výškově nastavitelného stojanu a svěráku, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí.. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	1000 kg
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Pracovní deska hloubka	750 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Výška zásuvkové skříňky	900 mm
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Řada	vario
Počet zásuvek	7
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Hmotnost	186 kg
Užitná výška zásuvkové skříňky	800 mm
Výška	950 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 250 mm	927800 250
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927500 150
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
Tloušťka pracovní desky 50 mmz bukového Multiplexu Délka desky 1500 mm	926081 1500
Skříňka 16G vhodná pro sklopný a výškově nastavitelný stojan a svěrák Výška 900 mm	927321 900
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 900/6	927600 900/6