


**Garant****Upichovací destička neutrální, HU9310, Šířka zápichu w: 8,0mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273298 8,0
GTIN	4062406085872
Třída artiklu	21H

**Popis****Použití:**

Pro upínací hroty č. 273551 – 273558.

**Technický popis**

Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
Šířka zápichu w	8 mm
Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HU9310
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička  
pro soustružení zápichů**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	vhodný	380 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	360 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	280 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		