

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario se 2 kontejnery, sklopný a výškově nastavitelný stojan, výška 850 mm, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 2000/6+1Tmm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922824 2000/6+1T
GTIN	4062406085780
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Skříňka se sklopným a výškově nastavitelným stojanem GARANT č. 967568, vel. 120, včetně svěráku č. 967100, vel. 120. Šířka skříňky pro svěrák 16G, včetně zásuvky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Skříňka se svěrákem: dvířka uzamykatelná pomocí cylindrického zámku. Zásuvka není zamykatelná.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vlevo) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 150

Výška dvířek (vpravo) mm: 575

Rozsah dodávky:

1 × skříňka se zásuvkami, 1 × skříňka včetně sklopného a výškově nastavitelného stojanu a svěráku, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Užitná výška zásuvkové skříňky	700 mm
Hmotnost	193 kg
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Výška	850 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	1000 kg
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Řada	vario
Pracovní deska délka	2000 mm
Počet zásuvek	7
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Výška zásuvkové skříňky	800 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm	927800 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927500 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 50 mm	927800 50
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Skříňka 16G vhodná pro sklopný a výškově nastavitelný stojan a svěrák Výška 800 mm	927321 800
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 800/6	927600 800/6
Tloušťka pracovní desky 50 mmz bukového Multiplexu Délka desky 2000 mm	926081 2000