

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl s pojízdným zařízením, výška 850 mm s tmavou deskou Eluplan, 20×20G, Délka desky: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	923617 1500
GTIN	4062406085995
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí s vyztužením ze 4hranné trubky, **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. <font>Individuální systém uvolnění zásuvky zabraňuje otevření zásuvek během přepravy.</font> Podvozek se 2 říditelnými a 2 pevnými kolečky Ø 100 mm, s gumovým potahem. Pracovní stůl se rovnoměrně zdvihá, popř. spouští, díky tomu naprostá stabilita v místě použití, popř. při lehké přepravě. Podvozek zatížitelný do **400 kg** (pracovní stůl včetně obsahu). Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním <font>pomocí zámku s cylindrickou vložkou.</font>

**Osazení:**

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Výška čela zásuvky (vpravo): 1

**Lakování:**

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **pojízdná jednotka vždy antracitová šedá RAL 7016** (nelze konfigurovat), **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

ComfortClose	ne
Užitná šířka zásuvky v G	20

Madlo	ne
Pracovní deska hloubka	750 mm
Počet výškově nastavitelných polic	1
Tlumič nárazů	ne
Ø říditelného kolečka	100 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Ø pevného kolečka	100 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Hloubka podstavce	700 mm
Výška	850 mm
Materiál kolečka	celogumové
Povrch pracovní desky	lakování bezbarvým lakem
Materiál pracovní desky	buk Multiplex
Počet zásuvek	4
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Možnost snížení	ano
Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Maximální nosnost s pojezdem	400 kg
Hmotnost	151,6 kg
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná výška zásuvkové skříňky	525 mm
Šířka podstavce	1300 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Vstup typu zástrčky	F
Jmenovité napětí	250 V
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek

Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostní certifikát	GS TÜV Süd
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

## Příslušenství

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 200 mm	927805 200
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 150 mm	927805 150
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 100 mm	927805 100
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 75 mm	927805 75