

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl s pojízdnou základnou, výška 850 mm s deskou z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	923654 1500
GTIN	4062406086015
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky, **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Individuální systém uvolnění zásuvky zabraňuje otevření zásuvek během přepravy. Podvozek se 2 říditelnými a 2 pevnými kolečky Ø 100 mm, s gumovým potahem. Pracovní stůl je rovnoměrně zdvihán či spouštěn 2složkovou zdvihací rukojetí Haptoprene®, díky tomu naprostá stabilita v místě použití, popř. lehká přeprava. Podvozek zatížitelný do **400 kg** (pracovní stůl včetně obsahu). Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Osazení:

Výška čela zásuvky na každé straně mm: 75

Výška dvířek na každé straně mm: 425

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **pojízdná jednotka vždy antracitová šedá RAL 7016** (nelze konfigurovat), **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2

Ø pevného kolečka	100 mm
ComfortClose	ne
Počet zásuvek	2
Ø říditelného kolečka	100 mm
Tlumič nárazů	ne
Počet dvířek	2
Materiál pracovní desky	buk Multiplex
Možnost snížení	ano
Pracovní deska hloubka	750 mm
Hmotnost	146,6 kg
Hloubka podstavce	700 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná výška zásuvkové skříňky	525 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Materiál kolečka	celogumové
Povrch pracovní desky	lakování bezbarvým lakem
Maximální nosnost s pojezdem	400 kg
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Madlo	ne
Výška	850 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Šířka podstavce	1300 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	F
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek

Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 75 mm	927805 75