

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl s pojízdnou základnou, výška 950 mm s tmavou deskou Eluplan, 20×20G, Délka desky: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	923677 1500
GTIN	4062406086121
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky, **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. <font>Individuální systém uvolnění zásuvky zabraňuje otevření zásuvek během přepravy.</font> Podvozek se 2 říditelnými a 2 pevnými kolečky Ø 100 mm, s gumovým potahem. Pracovní stůl je rovnoměrně zdvihán či spouštěn 2složkovou zdvihací rukojetí Haptoprene®, díky tomu naprostá stabilita v místě použití, popř. lehká přeprava. Podvozek zatížitelný do **400 kg** (pracovní stůl včetně obsahu). Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním <font>pomocí zámku s cylindrickou vložkou.</font>

**Osazení:**

Výška čela zásuvky na každé straně mm: 75

Výška dvířek na každé straně mm: 525

Počet výškově nastavitelných polic: 2

**Lakování:**

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **pojízdná základna vždy antracitová šedá RAL 7016** (nelze konfigurovat), **práškově nanášený lak**. Korpus zásuvek **nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035**.

**Technický popis**

Užitná plocha zásuvek v G	20×20
---------------------------	-------

Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	625 mm
Materiál pracovní desky	buk Multiplex
Hmotnost	141 kg
Výška	950 mm
Materiál kolečka	celogumové
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Madlo	ne
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Hloubka podstavce	700 mm
Počet zásuvek	2
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Povrch pracovní desky	lakování bezbarvým lakem
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Ø pevného kolečka	100 mm
ComfortClose	ne
Pracovní deska délka	1500 mm
Šířka podstavce	1300 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Maximální nosnost s pojezdem	400 kg
Užitná šířka zásuvky v G	20
Ø říditelného kolečka	100 mm
Možnost snížení	ano
Tlumič nárazů	ne
Počet dvířek	2
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Vstup typu zástrčky	F
Jmenovité napětí	250 V

Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 75 mm	927805 75