

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl s pojízdnou základnou, výška 950 mm s deskou z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	923674 1500
GTIN	4062406086114
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výtuhou ze 4hranné trubky, **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. <font>Individuální systém uvolnění zásuvky zabraňuje otevření zásuvek během přepravy.</font> Podvozek se 2 říditelnými a 2 pevnými kolečky Ø 100 mm, s gumovým potahem. Pracovní stůl je rovnoměrně zdvihán či spouštěn 2složkovou zdvihací rukojetí Haptoprene®, díky tomu naprostá stabilita v místě použití, popř. lehká přeprava. Podvozek zatížitelný do **400 kg** (pracovní stůl včetně obsahu). Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním <font>pomocí zámku s cylindrickou vložkou.</font>

**Osazení:**

Výška čela zásuvky na každé straně mm: 75

Výška dvířek na každé straně mm: 525

Počet výškově nastavitelných polic: 2

**Lakování:**

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **pojízdná základna vždy antracitová šedá RAL 7016** (nelze konfigurovat), **práškově nanášený lak**. Korpus zásuvek **nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035**.

**Technický popis**

Materiál kolečka	celogumové
------------------	------------

ComfortClose	ne
Šířka podstavce	1300 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Výška	950 mm
Povrch pracovní desky	lakování bezbarvým lakem
Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Materiál pracovní desky	buk Multiplex
Madlo	ne
Maximální nosnost s pojezdem	400 kg
Ø říditelného kolečka	100 mm
Počet dvířek	2
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Hloubka podstavce	700 mm
Ø pevného kolečka	100 mm
Počet zásuvek	2
Hmotnost	155 kg
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Tlumič nárazů	ne
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Užitná výška zásuvkové skříňky	625 mm
Možnost snížení	ano
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	F

Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

## Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 75 mm	927805 75