

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl s pojízdnou základnou, výška 950 mm s deskou z bambusu, 20×20G, Délka desky: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	923671 1500
GTIN	4062406086091
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky, **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. <font>Individuální systém uvolnění zásuvky zabraňuje otevření zásuvek během přepravy.</font> Podvozek se 2 říditelnými a 2 pevnými kolečky Ø 100 mm, s gumovým potahem. Pracovní stůl je rovnoměrně zdvihán či spouštěn 2složkovou zdvihací rukojetí Haptoprene®, díky tomu naprostá stabilita v místě použití, popř. lehká přeprava. Podvozek zatížitelný do **400 kg** (pracovní stůl včetně obsahu). Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním <font>pomocí zámku s cylindrickou vložkou.</font>

**Osazení:**

Výška čela zásuvky na každé straně mm: 75

Výška dvířek na každé straně mm: 525

Počet výškově nastavitelných polic: 2

**Lakování:**

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **pojízdná základna vždy antracitová šedá RAL 7016** (nelze konfigurovat), **práškově nanášený lak**. Korpus zásuvek **nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035**.

**Technický popis**

Materiál kolečka	celogumové
------------------	------------

Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Hloubka podstavce	700 mm
Materiál pracovní desky	Bambus
Pracovní deska hloubka	750 mm
Ø pevného kolečka	100 mm
Možnost snížení	ano
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Pracovní deska délka	1500 mm
Ø říditelného kolečka	100 mm
Šířka podstavce	1300 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Madlo	ne
Počet dvířek	2
Tlumič nárazů	ne
Hmotnost	148 kg
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Výška	950 mm
Počet zásuvek	2
ComfortClose	ne
Maximální nosnost s pojezdem	400 kg
Užitná výška zásuvkové skříňky	625 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Vstup typu zástrčky	F
Jmenovité napětí	250 V
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek

Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 75 mm	927805 75
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12