

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl s pojízdným zařízením, bez výškově nastavitelného stojanu a svěráku, s deskou z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1250mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	923734 1250
GTIN	4062406086251
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výtuhou ze 4hranné trubky. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Otevírání jednotlivých zásuvek** brání otevření zásuvek během přepravy. Podvozek se 2 říditelnými a 2 pevnými kolečky Ø 100 mm, s gumovým potahem. Pracovní stůl je rovnoměrně zdvihán či spouštěn 2složkovou zdvihací rukojetí Haptoprene®, díky tomu naprostá stabilita v místě použití, popř. lehká přeprava. Podvozek zatížitelný do **400 kg** (pracovní stůl včetně obsahu). Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Zamykatelné pomocí cylindrického zámku.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75

Výška dvířek mm: 425

Výška dvířek skříňky svěráku mm: 575

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **pojízdná jednotka vždy antracitová šedá RAL 7016** (nelze konfigurovat), **práškově nanášený lak**. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Technický popis

Materiál kolečka	celogumové
Užitná hloubka zásuvek v G	20

Užitná hloubka zásuvek	500 mm
ComfortClose	ne
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Hmotnost	122,7 kg
Možnost snížení	ano
Pracovní deska délka	1250 mm
Ø pevného kolečka	100 mm
Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Pracovní deska hloubka	750 mm
Tlumič nárazů	ne
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Materiál pracovní desky	buk Multiplex
Výška	850 mm
Povrch pracovní desky	lakování bezbarvým lakem
Ø říditelného kolečka	100 mm
Počet zásuvek	1
Počet dvířek	2
Maximální nosnost s pojezdem	400 kg
Madlo	ne
Užitná šířka zásuvky v G	20
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	50 mm

Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

Příslušenství

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 75 mm	927805 75
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12