

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl s pojízdným zařízením, bez výškově nastavitelného stojanu a svěráku, s tmavou deskou Eluplan, 20×20G, Délka desky: 1250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	923737 1250
GTIN	4062406086268
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Otevírání jednotlivých zásuvek** brání otevření zásuvek během přepravy. Podvozek se 2 říditelnými a 2 pevnými kolečky Ø 100 mm, s gumovým potahem. Pracovní stůl je rovnoměrně zdvihán či spouštěn 2složkovou zdvihací rukojetí Haptoprene®, díky tomu naprostá stabilita v místě použití, popř. lehká přeprava. Podvozek zatížitelný do **400 kg** (pracovní stůl včetně obsahu). Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Zamykatelné pomocí cylindrického zámku.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75

Výška dvířek mm: 425

Výška dvířek skříňky svěráku mm: 575

**Lakování:**

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **pojízdná jednotka vždy antracitová šedá RAL 7016** (nelze konfigurovat), **práškově nanášený lak**. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

**Technický popis**

Materiál pracovní desky	Deska Eluplan tmavá
Možnost snížení	ano

Počet pevných koleček bez brzdy	2
Ø říditelného kolečka	100 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Pracovní deska délka	1250 mm
Hmotnost	111,1 kg
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Maximální nosnost s pojezdem	400 kg
Výška	850 mm
Počet dvířek	2
Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Počet zásuvek	1
ComfortClose	ne
Ø pevného kolečka	100 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná šířka zásuvky v G	20
Materiál kolečka	celogumové
Madlo	ne
Tlumič nárazů	ne
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %

Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

### Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 75 mm	927805 75