

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl, vlevo otevřený, vpravo 4 zásuvky, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	921004 1500
GTIN	4062406086305
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Zásuvkový blok s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze.

Odsazený otevřený plášť pro ergonomické sezení.

Korpus zásuvek vždy světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**. Čela zásuvek barevně variabilní. Bez rušivých hran po obvodu pro optimální čištění a využití plochy pomocí organizérů (boxy, vložky z tvrzené pěny, dělicí lišty s drážkami). Uchycení zásuvek v rastru 25 mm.

Zamykací systém s cylindrickým zámekem s 5 stavítky a modulární zásuvnou vložkou. Vhodné pro zamykací zařízení.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. **Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	800 kg
Užitná šířka zásuvky v G	20
Hmotnost	132,6 kg
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Šířka podstavce	1300 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Výška	850 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	525 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Hloubka podstavce	700 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Řada	Ready-to-go
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Počet zásuvek	4
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Sada pro orýsování a řezání Počet nástrojů 8	954895 8
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 100/2	950320 100/2
Sada kleští Počet nástrojů 5	954305 5
Sada dílenských pilníků Počet nástrojů 6	952253 6
Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm	927800 200
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 150/5	950320 150/5
Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 75/2	950300 75/2
Sada kleští Počet nástrojů 5	954295 5
Sada šroubováků Počet nástrojů 10	953521 10
Demontážní nástroj Typ 1	950070 1
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 003	950050 003
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 20X20	951910 20X20
Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce Počet nástrojů 37	953828 37
Dílenská sada Počet nástrojů 22	955071 22
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 75/1	950320 75/1
Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 75/1	950300 75/1
Sada očkoplochých klíčů Počet nástrojů 20	952505 20
Sada nástrčných klíčů 1/2 palce Počet nástrojů 32	953821 32
Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce Počet nástrojů 39	953833 39
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 100/1	950320 100/1
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 20X20	951885 20X20
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100

Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 75/2	950320 75/2
Podložka z měkkého PVC transparentní Šířka 1500 mm	951951 1500
Dílenská sada Počet nástrojů 26	955081 26
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 150/4	950320 150/4
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 100/3	950320 100/3
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Rohož pro zásuvky Rozměr v G 20X20	951830 20X20
Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 75/3	950300 75/3
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 75/3	950320 75/3
Sada šroubováků Počet nástrojů 10	953522 10
Dílenská sada Počet nástrojů 22	955072 22
Sada kleští Počet nástrojů 5	954306 5