

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl, vlevo 5 zásuvek, uprostřed otevřený, vpravo 4 zásuvky, deska Eluplan tmavá, 20×20G, Délka desky: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	921217 2000
GTIN	4062406086466
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Zásuvkový blok s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze.

Korpus zásuvek vždy světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**. Čela zásuvek barevně variabilní. Bez rušivých hran po obvodu pro optimální čištění a využití plochy pomocí organizérů (boxy, vložky z tvrzené pěny, dělicí lišty s drážkami). Uchycení zásuvek v rastru 25 mm.

Zamykací systém s cylindrickým zámekem s 5 stavítky a modulární zásuvnou vložkou. Vhodné pro zamykací zařízení.

Středový díl s odsazeným otevřeným pláštěm pro ergonomické sezení.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vlevo) mm: 75, 100, 150, 150, 150

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 100, 125, 150, 250

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Řada	Ready-to-go
Pracovní deska délka	2000 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná výška zásuvkové skříňky	625 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Hmotnost	203,6 kg
Počet zásuvek	9
Užitná šířka zásuvky v G	20
Šířka podstavce	1900 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Výška	950 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	800 kg
Hloubka podstavce	700 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 003	950050 003
Demontážní nástroj Typ 1	950070 1
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 250 mm	927800 250
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150