

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl, vlevo 5 zásuvek, uprostřed otevřený, vpravo 4 zásuvky, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	921214 2000
GTIN	4062406086459
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Zásuvkový blok s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze.

Korpus zásuvek vždy světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**. Čela zásuvek barevně variabilní. Bez rušivých hran po obvodu pro optimální čištění a využití plochy pomocí organizérů (boxy, vložky z tvrzené pěny, dělicí lišty s drážkami). Uchycení zásuvek v rastru 25 mm.

Zamykací systém s cylindrickým zámekem s 5 stavítky a modulární zásuvnou vložkou. Vhodné pro zamykací zařízení.

Středový díl s odsazeným otevřeným pláštěm pro ergonomické sezení.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vlevo) mm: 75, 100, 150, 150, 150

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 100, 125, 150, 250

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Hmotnost	222,6 kg
Užitná šířka zásuvky v G	20
Pracovní deska délka	2000 mm
Řada	Ready-to-go
Hloubka podstavce	700 mm
Výška	950 mm
Šířka podstavce	1900 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	625 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	800 kg
Počet zásuvek	9
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 250 mm	927800 250
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 003	950050 003