

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl, vlevo otevřený, vpravo 4 zásuvky, bambusová deska, 20×20G,
Délka desky: 1500/DEmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	921401 1500/DE
GTIN	4062406086473
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Zásuvkový blok s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

S plynulým elektrickým nastavováním výšky. Nastavování výšky pomocí ručního tlačítka.

Připojovací kabel s německou zástrčkou Schuko. Připojovací výkon 250 V / 50 Hz s maximálně 340 W. Délka připojovacího kabelu 1,5 m.

Odsazený otevřený plášť pro ergonomické sezení.

Korpus zásuvek vždy světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**. Čela zásuvek barevně variabilní. Bez rušivých hran po obvodu pro optimální čištění a využití plochy pomocí organizérů (boxy, vložky z tvrzené pěny, dělicí lišty s drážkami). Uchycení zásuvek v rastru 25 mm.

Zamykací systém s cylindrickým zámekem s 5 stavítka a modulární zásuvnou vložkou. Vhodné pro zamykací zařízení.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. **Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při řadové instalaci je bezpodmínečně nutný střížný plech č. 927220.

Technický popis

Výškový rozsah	850 - 1050 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Počet zásuvek	4
Hmotnost	144,4 kg
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Maximální zvedací síla	6000 N
Hloubka podstavce	700 mm
Řada	Ready-to-go
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Plynulé nastavování výšky	ano
Pracovní deska hloubka	750 mm
ComfortClose	ne
Pracovní deska délka	1500 mm
Přípojka napětí	250 V
Rychlost zvedání	9 mm/s
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	525 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Šířka podstavce	1300 mm
Princip výškového nastavení	Elektrický
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Ochranná třída IP	IP 20
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	F

Jmenovité napětí	250 V
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení pracoviště	850-1050 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Sada čisticího prostředku a konzervačního oleje Typ 1	926403 1
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm	927800 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 003	950050 003