

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl, elektricky výškově nastavitelný, vlevo 5 zásuvek, uprostřed otevřený, vpravo 4 zásuvky, bambusová deska, 20×20G, Délka desky: 2000/DEmm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	921601 2000/DE
GTIN	4062406086565
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výtuhou ze 4hranné trubky. Zásuvkový blok s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

S plynulým elektrickým nastavováním výšky. Nastavování výšky pomocí ručního tlačítka.

Připojovací kabel s německou zástrčkou Schuko. Připojovací výkon 250 V / 50 Hz s maximálně 340 W. Délka připojovacího kabelu 1,5 m.

Středový díl s odsazeným otevřeným pláštěm pro ergonomické sezení.

Korpus zásuvek vždy světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**. Čela zásuvek barevně variabilní. Bez rušivých hran po obvodu pro optimální čištění a využití plochy pomocí organizérů (boxy, vložky z tvrzené pěny, dělicí lišty s drážkami). Uchycení zásuvek v rastru 25 mm.

Zamykací systém s cylindrickým zámkem s 5 stavítky a modulární zásuvnou vložkou. Vhodné pro zamykací zařízení.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vlevo) mm: 75, 75, 125, 125, 125

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. **Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při řadové instalaci je bezpodmínečně nutný střížný plech č. 927220.

Technický popis

Užitná šířka zásuvky v G	20
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná výška zásuvkové skříňky	525 mm
ComfortClose	ne
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Hmotnost	221,2 kg
Pracovní deska hloubka	750 mm
Rychlost zvedání	9 mm/s
Řada	Ready-to-go
Maximální zvedací síla	6000 N
Princip výškového nastavení	Elektrický
Plynulé nastavování výšky	ano
Výškový rozsah	850 - 1050 mm
Počet zásuvek	9
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Pracovní deska délka	2000 mm
Přípojka napětí	250 V
Šířka podstavce	1900 mm
Hloubka podstavce	700 mm
Ochranná třída IP	IP 20
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	F

Jmenovité napětí	250 V
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení pracoviště	850-1050 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	350 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 003	950050 003
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm	927800 200