

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario Basic, výška 850 mm, bambusová deska, Délka desky: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922001 1500
GTIN	4062406086602
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou a úchytem pro výškové nastavení. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Se 2 páry uzlových plechů pro vyztužení.

**Rozsah dodávky:**

2 × nohy, 2 páry uzlových plechů, pracovní deska.

**Zvláštní příslušenství:**

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

**Lakování:**

Korpus a podnože světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Materiál pracovní desky	Bambus
Pracovní deska hloubka	750 mm
Výška	850 mm

Pracovní deska tloušťka	50 mm
Řada	vario Basic
Pracovní deska délka	1500 mm
Hmotnost	59 kg
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl

## Příslušenství

Stolové podnože Výška 800 mm	927000 800
Tloušťka pracovní desky 50 mmz křížem klíženého bambusu Délka desky 1500 mm	926001 1500
Rohový plech Typ 1	927122 1