

Garant**Vrtací sklíčidlo s válcovou stopkou, Typ: 32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	341265 32
GTIN	4062406086633
Třída artiklu	31B

Popis**Provedení:**

- Pro pravý i levý chod.
- Štíhla konstrukce.
- Cílený přívod chladicího média.

Výhoda:

- Velmi flexibilní použití díky válcové stopce.
- Optimální přídržné momenty na nástroj.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče Torx s příčnou rukojetí.

Technický popis

Délka vrtací hlavy otevřená	81,9 mm
Rozsah upínání	1 - 16 mm
Vnější Ø	50 mm
Délka vrtací hlavy zavřená	92 mm
Délka stopky	60 mm
Celková délka	141,9 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Obvodová házivost	≤ 20 µm

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Vnitřní chlazení	ano, při max. 50 barech
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo