

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario Basic, výška 850 mm, deska z bukového Multiplexu, Délka desky: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922004 1000
GTIN	4062406086640
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou a úchytem pro výškové nastavení. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Se 2 páry uzlových plechů pro vyztužení.

**Rozsah dodávky:**

2 × nohy, 2 páry uzlových plechů, pracovní deska.

**Zvláštní příslušenství:**

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

**Lakování:**

Korpus a podnože světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Řada	vario Basic
Hmotnost	44 kg

Pracovní deska hloubka	750 mm
Pracovní deska délka	1000 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Výška	850 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl

## Příslušenství

Stolové podnože Výška 800 mm	927000 800
Tloušťka pracovní desky 50 mmz bukového Multiplexu Délka desky 1000 mm	926081 1000
Rohový plech Typ 1	927122 1