

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario Basic, výška 850 mm, deska Eluplan tmavá, Délka desky: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922007 1500
GTIN	4062406086688
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou a úchytem pro výškové nastavení. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Se 2 páry uzlových plechů pro vyztužení.

Rozsah dodávky:

2 × nohy, 2 páry uzlových plechů, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a podnože světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Pracovní deska tloušťka	50 mm
Řada	vario Basic
Pracovní deska délka	1500 mm

Pracovní deska hloubka	750 mm
Materiál pracovní desky	Eluplan
Hmotnost	59 kg
Výška	850 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Stolové podnože Výška 800 mm	927000 800
Rohový plech Typ 1	927122 1
Pracovní deska s tmavě šedým plastovým povlakem (Eluplan) Délka desky 1500 mm	926241 1500