

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario Basic, výška 850 mm, deska z bukového Multiplexu, Délka desky: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922004 1500
GTIN	4062406086657
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou a úchytem pro výškové nastavení. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Se 2 páry uzlových plechů pro vyztužení.

Rozsah dodávky:

2 × nohy, 2 páry uzlových plechů, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a podnože světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Výška	850 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm

Hmotnost	59 kg
Řada	vario Basic
Pracovní deska délka	1500 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Tloušťka pracovní desky 50 mmz bukového Multiplexu Délka desky 1500 mm	926081 1500
Rohový plech Typ 1	927122 1
Stolové podnože Výška 800 mm	927000 800