

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario Basic, výška 950 mm, deska z bukového Multiplexu, Délka desky: 2000mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 922014 2000   |
| GTIN           | 4062406086855 |
| Třída artiklu  | 9GG           |

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou a úchytem pro výškové nastavení. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Se 2 páry uzlových plechů pro vyztužení.

**Rozsah dodávky:**

2 × nohy, 2 páry uzlových plechů, pracovní deska.

**Zvláštní příslušenství:**

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

**Lakování:**

Korpus a podnože světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Výška                   | 950 mm  |
| Pracovní deska hloubka  | 750 mm  |
| Pracovní deska tloušťka | 50 mm   |
| Pracovní deska délka    | 2000 mm |

|  |  |
|--|--|
| Řada   | vario Basic  |
| Hmotnost   | 75 kg  |
| Konstrukční provedení  | Konstrukce z ocelových trubek                                  |
| Tloušťka materiálu   | 1 mm   |
| Výška pracovního stolu   | 950 mm   |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 400 kg   |
| Tloušťka desky   | 50 mm  |
| Volba barev  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu  | Pracovní stůl  |

## Příslušenství

|   |             |
|---|-------------|
| Stolové podnože Výška 900 mm  | 927000 900  |
| Tloušťka pracovní desky 50 mmz bukového Multiplexu<br>Délka desky 2000 mm | 926081 2000 |
| Rohový plech Typ 1  | 927122 1    |