

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario Basic, výška 950 mm, bambusová deska, Délka desky: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922011 2000
GTIN	4062406086824
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou a úchytem pro výškové nastavení. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Se 2 páry uzlových plechů pro vyztužení.

Rozsah dodávky:

2 × nohy, 2 páry uzlových plechů, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a podnože světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Pracovní deska délka	2000 mm
Materiál pracovní desky	Bambus
Výška	950 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm

Řada	vario Basic
Hmotnost	75 kg
Pracovní deska hloubka	750 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Tloušťka pracovní desky 50 mm z křížem klíženého bambusu Délka desky 2000 mm	926001 2000
Stolové podnože Výška 900 mm	927000 900
Rohový plech Typ 1	927122 1