

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario Basic, výška 850 mm, deska Eluplan tmavá, Délka desky: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922007 2000
GTIN	4062406086695
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou a úchytem pro výškové nastavení. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Se 2 páry uzlových plechů pro vyztužení.

Rozsah dodávky:

2 × nohy, 2 páry uzlových plechů, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a podnože světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Výška	850 mm
Hmotnost	73 kg
Řada	vario Basic
Pracovní deska délka	2000 mm

Pracovní deska hloubka	750 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Materiál pracovní desky	Eluplan
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Rohový plech Typ 1	927122 1
Stolové podnože Výška 800 mm	927000 800
Pracovní desky tmavě šedým plastovým povlakem (Eluplan) Délka desky 2000 mm	926241 2000