

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario Basic, s elektrickým nastavováním výšky, deska Eluplan tmavá, Délka desky: 2000/DEmm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 923257 2000/DE |
| GTIN | 4062406087289 |
| Třída artiklu | 9GG |

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. S 2 páry rohových plechů pro vyztužení. S plynulým elektrickým nastavováním výšky. Nastavování výšky pomocí ručního tlačítka. Připojovací kabel s německou zástrčkou Schuko. Připojený výkon 250 V / 50 Hz s maximálně 340 W.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

2 x podnož s elektrickým nastavováním výšky, 2 x páry uzlových plechů, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako skříňka, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a nohy světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Dodává se nesmontované. Umístění ručního tlačítka lze volně zvolit. Při řadové instalaci je bezpodmínečně nutný střížný plech č. 927220.

Technický popis

| | |
|--------------|----|
| ComfortClose | ne |
|--------------|----|

| | |
|--|--|
| Rychlost zvedání | 9 mm/s |
| Výškový rozsah | 850 - 1050 mm |
| Hmotnost | 89 kg |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano |
| Pracovní deska hloubka | 750 mm |
| Pracovní deska tloušťka | 50 mm |
| Přípojka napětí | 250 V |
| Pracovní deska délka | 2000 mm |
| Řada | vario Basic |
| Maximální nosnost | 400 kg |
| Ochranná třída IP | IP 20 |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem |
| Zdroj energie | Síťový provoz |
| Vstup typu zástrčky | F |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek |
| Tloušťka materiálu | 1 mm |
| Výškové nastavení pracoviště | 850-1050 mm |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 400 kg |
| Provedení výškového nastavení | Elektrický |
| Tloušťka desky | 50 mm |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Pracovní stůl |