

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario Basic, s elektrickým nastavováním výšky, deska Eluplan tmavá, Délka desky: 1500/DEmm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	923257 1500/DE
GTIN	4062406087272
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. S 2 páry rohových plechů pro vyztužení. S plynulým elektrickým nastavováním výšky. Nastavování výšky pomocí ručního tlačítka. Připojovací kabel s německou zástrčkou Schuko. Připojený výkon 250 V / 50 Hz s maximálně 340 W.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

2 x podnož s elektrickým nastavováním výšky, 2 x páry uzlových plechů, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako skříňka, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a nohy světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Dodává se nesmontované. Umístění ručního tlačítka lze volně zvolit. Při řadové instalaci je bezpodmínečně nutný střížný plech č. 927220.

Technický popis

ComfortClose	ne
Hmotnost	75 kg
Řada	vario Basic
Rychlost zvedání	9 mm/s
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Pracovní deska hloubka	750 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Výškový rozsah	850 - 1050 mm
Maximální nosnost	400 kg
Přípojka napětí	250 V
Ochranná třída IP	IP 20
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	F
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení pracoviště	850-1050 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl