



Kompresor pro řemeslníky, Typ: I.COMP3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079841 I.COMP3
GTIN	
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Nerezové ventily, vysoce efektivní chlazení, bezúdržbové komponenty pro přenos síly, nádoba chráněná proti korozi; minimálně 10letá záruka na dokoupení náhradních dílů. Vysoký stupeň účinnosti při nízkých provozních nákladech. Přenosný a pojízdný kompresor pro řemeslníky, bezolejový a bezúdržbový.

- **stlačený vzduch bez oleje.**
- **snadno se přepravuje.**
- **univerzálně použitelný.**
- **zabudovaná předvolba tlaku a plynulá změna otáček.**

Upozornění:

Další dílenské kompresory je možno dodat na poptávku.

Technický popis

Označení výrobce	i.Comp 3
Maximální tlak (vzduch)	11 bar
Šířka	570 mm

Objem tlakové nádoby	117 l
Maximální plnicí výkon	160 l/min
Maximální sací výkon	265 l/min
Příkon	1,5 kW
Pracovní hluk	97 dB(A)
Výška	1050 mm
Délka	440 mm
Maximální počet otáček	3200 min ⁻¹
Hmotnost	29 kg
Druh produktu	Kompresor