


**Vodováha na hřídele, Dno délka / přesnost: 160/1 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	468810 160/1
GTIN	4030616402161
Třída artiklu	46U

Popis**Provedení:**

Silné pouzdro z vysoce kvalitní speciální litiny; strukturovaný lak. Prizmatické a ploché dno s úkosově jemně broušenými příložnými plochami (důležité při orýsování, seřizování atd.). Veškeré měřicí plochy jsou obrobené přesně rovnoběžně k ose libely. Vždy s jednou podélnou a příčnou libelou ze skla. S izolačními rukojetmi na pouzdře a ochranným sklem nad libelami.

Úplná tepelná ochrana na celém korpusu skříně zabraňuje vlivům tepla z rukou a dechu. Vybrání pouzdra umožňuje boční odečet vodováhy. Dodává se v robustním plastovém pouzdře s odpovídající vložkou.

Použití:

Pro seřizování ploch, hřídelů, strojů atd.

Norma:**DIN 877****Přesnost:**

1 = s maximálně citlivou podélnou libelou **0,02 mm/m**.

2 = s velmi citlivou podélnou libelou **0,1 mm/m**.

4 = s normálně citlivou podélnou libelou **0,4 mm/m**.

Upozornění:

Magnetické provedení k dodání na poptávku.

Technický popis

Šířka spodní plochy	42 mm
---------------------	-------

Třída přesnosti	1
Délka spodní plochy	160 mm
Odečet	0,02 mm/m
Norma	DIN 877
Obal	stabilní box
Kalibrování	H2
Druh produktu	Vodováha

Služby

KalibrováníHřidelová vodováha / elektronický sklonoměr
Přesnost 0,02 mm/m

026620 0,02