

**Vodováha na hřídele, Dno délka / přesnost: 160/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	468810 160/2
GTIN	4030616406169
Třída artiklu	46U

**Popis****Provedení:**

Silné pouzdro z vysoce kvalitní speciální litiny; strukturovaný lak. Prizmatické a ploché dno s úkosově jemně broušenými příložnými plochami (důležité při orýsování, seřizování atd.). Veškeré měřicí plochy jsou obrobené přesně rovnoběžně k ose libely. Vždy s jednou podélnou a příčnou libelou ze skla. S izolačními rukojetmi na pouzdře a ochranným sklem nad libelami.

Úplná tepelná ochrana na celém korpusu skříně zabraňuje vlivům tepla z rukou a dechu. Vybrání pouzdra umožňuje boční odečet vodováhy. Dodává se v robustním plastovém pouzdře s odpovídající vložkou.

**Použití:**

Pro seřizování ploch, hřídelů, strojů atd.

**Norma:****DIN 877****Přesnost:**

**1** = s maximálně citlivou podélnou libelou **0,02 mm/m**.

**2** = s velmi citlivou podélnou libelou **0,1 mm/m**.

**4** = s normálně citlivou podélnou libelou **0,4 mm/m**.

**Upozornění:**

Magnetické provedení k dodání na poptávku.

**Technický popis**

Odečet	0,1 mm/m
--------	----------

Třída přesnosti	2
Délka spodní plochy	160 mm
Šířka spodní plochy	42 mm
Norma	DIN 877
Obal	stabilní box
Kalibrování	H2
Druh produktu	Vodováha

### Služby

KalibrováníHřídelová vodováha / elektronický sklonoměr Přesnost 0,10 mm/m	026620 0,10
--	-------------