



## Vodováha na hřídele, Dno délka / přesnost: 200/1 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	468810 200/1
GTIN	4030616402208
Třída artiklu	46U

### Popis

#### Provedení:

Silné pouzdro z vysoce kvalitní speciální litiny; strukturovaný lak. Prizmatické a ploché dno s úkosově jemně broušenými příložnými plochami (důležité při orýsování, seřizování atd.). Veškeré měřicí plochy jsou obrobené přesně rovnoběžně k ose libely. Vždy s jednou podélnou a příčnou libelou ze skla. S izolačními rukojetmi na pouzdře a ochranným sklem nad libelami. Úplná tepelná ochrana na celém korpusu skříně zabraňuje vlivům tepla z rukou a dechu. Vybrání pouzdra umožňuje boční odečet vodováhy. Dodává se v robustním plastovém pouzdře s odpovídající vložkou.

#### Použití:

Pro seřizování ploch, hřídelů, strojů atd.

#### Norma:

##### DIN 877

#### Přesnost:

1 = s maximálně citlivou podélnou libelou **0,02 mm/m**.

2 = s velmi citlivou podélnou libelou **0,1 mm/m**.

4 = s normálně citlivou podélnou libelou **0,4 mm/m**.

#### Upozornění:

Magnetické provedení k dodání na poptávku.

### Technický popis

Délka spodní plochy	200 mm
Šířka spodní plochy	42 mm

Odečet	0,02 mm/m
Třída přesnosti	1
Norma	DIN 877
Obal	stabilní box
Kalibrování	H2
Druh produktu	Vodováha

**Služby**

KalibrováníHřídelová vodováha / elektronický sklonoměr Přesnost 0,02 mm/m	026620 0,02
--	-------------