




Nähtungemessstechnik o.K.

Vodováha na hřídele, Dno délka / přesnost: 300/1 mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 468810 300/1 |
| GTIN | 4030616402307 |
| Třída artiklu | 46U |

Popis**Provedení:**

Silné pouzdro z vysoce kvalitní speciální litiny; strukturovaný lak. Prizmatické a ploché dno s úkosově jemně broušenými příložnými plochami (důležité při orýsování, seřizování atd.). Veškeré měřicí plochy jsou obrobené přesně rovnoběžně k ose libely. Vždy s jednou podélnou a příčnou libelou ze skla. S izolačními rukojetmi na pouzdře a ochranným sklem nad libelami.

Úplná tepelná ochrana na celém korpusu skříně zabraňuje vlivům tepla z rukou a dechu. Vybrání pouzdra umožňuje boční odečet vodováhy. Dodává se v robustním plastovém pouzdře s odpovídající vložkou.

Použití:

Pro seřizování ploch, hřídelů, strojů atd.

Norma:**DIN 877****Přesnost:**

1 = s maximálně citlivou podélnou libelou **0,02 mm/m**.

2 = s velmi citlivou podélnou libelou **0,1 mm/m**.

4 = s normálně citlivou podélnou libelou **0,4 mm/m**.

Upozornění:

Magnetické provedení k dodání na poptávku.

Technický popis

| | |
|-----------------|-----------|
| Třída přesnosti | 1 |
| Odečet | 0,02 mm/m |

| | |
|---------------------|--------------|
| Šířka spodní plochy | 42 mm |
| Délka spodní plochy | 300 mm |
| Norma | DIN 877 |
| Obal | stabilní box |
| Kalibrování | H2 |
| Druh produktu | Vodováha |

Služby

| | |
|--|-------------|
| KalibrováníHřídelová vodováha / elektronický sklonoměr Přesnost 0,02 mm/m | 026620 0,02 |
|--|-------------|