




Vodováha na hřídele, Dno délka / přesnost: 300/2mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	468810 300/2
GTIN	4030616406305
Třída artiklu	46U

Popis

Provedení:

Silné pouzdro z vysoce kvalitní speciální litiny; strukturovaný lak. Prizmatické a ploché dno s úkosově jemně broušenými příložnými plochami (důležité při orýsování, seřizování atd.). Veškeré měřicí plochy jsou obrobené přesně rovnoběžně k ose libely. Vždy s jednou podélnou a příčnou libelou ze skla. S izolačními rukojetmi na pouzdře a ochranným sklem nad libelami.

Úplná tepelná ochrana na celém korpusu skříně zabraňuje vlivům tepla z rukou a dechu. Vybrání pouzdra umožňuje boční odečet vodováhy. Dodává se v robustním plastovém pouzdře s odpovídající vložkou.

Použití:

Pro seřizování ploch, hřídelů, strojů atd.

Norma:

DIN 877

Přesnost:

1 = s maximálně citlivou podélnou libelou **0,02 mm/m**.

2 = s velmi citlivou podélnou libelou **0,1 mm/m**.

4 = s normálně citlivou podélnou libelou **0,4 mm/m**.

Upozornění:

Magnetické provedení k dodání na poptávku.

Technický popis

Třída přesnosti	2
Šířka spodní plochy	42 mm

Odečet	0,1 mm/m
Délka spodní plochy	300 mm
Norma	DIN 877
Obal	stabilní box
Kalibrování	H2
Druh produktu	Vodováha

Služby

KalibrováníHřídelová vodováha / elektronický sklonoměr
Přesnost 0,10 mm/m

026620 0,10