




Neigungsmesstechnik o.K.

**Rámová vodovaha, Dno délka / přesnost: 100/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	469210 100/2
GTIN	4030616426105
Třída artiklu	46U

**Popis****Provedení:**

Silný rám z vysoce kvalitní speciální litiny; strukturovaný lak. 3 strany prizmatické a ploché. 1 strana plochá, vše s přesným broušením. Vždy s jednou podélnou a příčnou libelou ze skla. Citlivost (hodnota stupnice) podélné libely je uvedena na štítku. Tepelná ochrana na celém plášti brání působení tělesného tepla a vydechovaného vzduchu. Vybrání v plášti umožňuje boční odečítání libely.

**Použití:**

Pro seřizování vodorovných a svislých ploch, hřídelí atd. a pro přesné seřizování úhlu 90°.

**Norma:****DIN 877****Přesnost:**

1 = s maximálně citlivou podélnou libelou **0,02 mm/m.**

2 = s velmi citlivou podélnou libelou **0,1 mm/m.**

**Upozornění:**

Magnetické provedení k dodání na poptávku.

**Technický popis**

Odečet	0,1 mm/m
--------	----------

Délka spodní plochy	100 mm
Třída přesnosti	2
Šířka spodní plochy	34 mm
Norma	DIN 877
Obal	stabilní box
Kalibrování	H1
Druh produktu	Vodováha

### Služby

KalibrováníRámová vodováha Přesnost 0,10 mm/m	026600 0,10
---	-------------