

**Upínač KOMET®, HSK-A 100, ABS® Ø d: 25mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 239022 25 |
| GTIN | 4047109039902 |
| Třída artiklu | 29W |

Popis**Provedení:**

- Upínače vyvážené na Q 6,3 při 10.000 1/min.
- S vnitřním chlazením.

Norma:**DIN 69893****Upozornění:**

Další upínače s napojením ABS® na poptávku.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Délka výstupku L ₁ | 31 mm |
| Délka vyložení A | 60 mm |
| ABS® Ø stopky D _s | 25 mm |
| Upnutí | HSK-A 100 |
| Stopka | ABS |
| Norma pro upínání | DIN 69893 |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Vnější Ø d ₁ | 100 mm |
| Druh produktu | Upínání ABS |

