

**Upínač KOMET®, HSK-A 100, ABS® Ø d: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	239022 40
GTIN	4047109039926
Třída artiklu	29W

Popis**Provedení:**

- Upínače vyvážené na Q 6,3 při 10.000 1/min.
- S vnitřním chlazením.

Norma:**DIN 69893****Upozornění:**

Další upínače s napojením ABS® na poptávku.

Technický popis

ABS® Ø stopky D _s	40 mm
Délka výstupku L ₁	51 mm
Délka vyložení A	80 mm
Upnutí	HSK-A 100
Stopka	ABS
Norma pro upínání	DIN 69893
Vnitřní chlazení	ano
Vnější Ø d ₁	100 mm
Druh produktu	Upínání ABS

