



## Šroubovací podstavec s hliníkovou spodní částí, Nejvyšší výška uložení: 88Fmm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	373550 88F
GTIN	4020772072865
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

Samosvorný šroub s trapézovým závitem a koncovou pojistkou.

Permanentní magnet v noze podpěrky umožňuje přesné a snadno realizovatelné umístění **při vertikálním upínání**. Modulární provedení. Rozšíření výšky do maximálně 350 mm, v kombinaci s mezikroužkem č. 373555.

#### Upozornění:

Se středícím otvorem 12 mm pro nástavce č. 375000 – 375010.

### Technický popis

Nejvyšší výška uložení	88 mm
Ø hlavy	50 mm
Minimální dosedací výška	75 mm
Typ	6400
Ø podstavce	50 mm

Pro upínky s šířkou drážky	14 - 22 mm
Nosnost	30 kN
Druh produktu	Šroubovací podstavec