

Garant**Speciální TK vrták DIN 6535 HA, bez povlaku, Ø DC ±0,003: 9,01 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	121201 9,01
GTIN	4045197715982
Třída artiklu	11E

Popis

Provedení:

Spirálový přesný vrták na plasty. **Samostředění** díky **1břité geometrii** má za následek **nejvyšší stálost rozměrů. Leštěné** spirálové drážky pro **optimální odvádění třísek. Dodržení tolerančního pásma IT7** od Ø vstupu až do Ø výstupu **díky speciálnímu zašpičatění** možné.

Doporučení:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.

Typ **HB**: objednávejte s č. **121201 + 129100HB**.

Typ **HE**: objednávejte s č. **121201 + 129100HE**.

Norma: DIN 6537

Tolerance jmenovitý Ø: ±0,003

Počet břitů Z: 1

Semi-standardní: ano

Tolerance jmenovitý Ø: ±0,003

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 47,5 mm

Celková délka L: 103 mm

Stopka Ø D_s : 10 mm

Posuv f v PEEK: 0,25 mm/ot,

Technický popis

Délka drážky pro třísky L_c	61 mm
Počet břitů Z	1
Tolerance stopky	h6

Jmenovitý $\varnothing D_c$	9,01 mm
Tolerance jmenovitý \varnothing	$\pm 0,003$
Stopka $\varnothing D_s$	10 mm
Celková délka L	103 mm
Posuv f v PEEK	0,25 mm/ot,
Norma	DIN 6537
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	47,5 mm
Semi-standardní	ano
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Hloubka vrtání do	5xD
Vrcholový úhel	120 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

Služby

Broušení stopky Typ HE	129100 HE
Broušení stopky Typ HB	129100 HB